



Récepteur LPU-1

Référence : A-4276-0

Le récepteur de boucle magnétique LPU-1 est un récepteur stéthoscopique ultraléger et simple d'utilisation qui est conçu pour une utilisation dans tous les lieux équipés de boucles magnétiques tels que les lieux de culte, les salles de conférences, de spectacles...

Caractéristiques techniques LPU-1

Bande passante audio : 70 - 5400 Hz

Taux de Distorsion Harmonique : < 1%

Rapport signal / bruit : 60 dB

Intensité sonore maximale : 120 dB

Réglage

Mollette de réglage du volume

Référence :

A-4276-0 : livré avec un récepteur et un accu A100

Accessoires :

A-4970-0 : Accu supplémentaire A100 (vendu à l'unité)

A-4977-0 : Station de charge pour un récepteur et deux accus A100


A-4976-0 : Station de charge pour 5 récepteurs LPU-1

MK0016-0 : Mallette pour 15 récepteur LPU-1

A-4955-0 : Tablette de rangement pour mallette MK0016-0

Coloris : Noir

Poids : 55 g



Station de charge pour un récepteur

Référence : A-4977-0

Station de charge pour récepteur de boucle magnétique LPU-1.

Lorsque le casque stéthoscopique n'est pas porté, l'utilisateur peut le placer dans la station pour le recharger.

Caractéristiques techniques de la station de charge pour un récepteur

Alimentation : Bloc secteur 230 VAC / 12 VDC

Logement pour 2 accus et un récepteur

Référence :

A-4977-0 : livré avec une station de charge et deux accus A100

Poids : environ 175 g



Station de charge pour 5 récepteurs

Référence : A-4976-0

La Station de charge permet d'accueillir 5 récepteurs en position debout.

La livraison inclut la station de charge et un bloc-secteur.



La mallette pour jusqu'à 15 récepteurs

Référence : MK0016-0

Cette mallette permet de ranger jusqu'à 15 récepteurs en position couché sur 3 tablettes (réf. : A-4955-0).

Une seconde configuration avec deux tablettes (réf. : A-4955-0) et deux stations de charges (réf. : A-4976-0) permet de ranger et de recharger 10 récepteurs LPU-1.

La mallette seule est livrée sans tablette et sans station de charge. Le contenu est à commander séparément.