



- Adapté à de nombreuses situations professionnelles
- Pour les personnes sourdes ou malentendantes
- Simple à installer et à utiliser
- Facilite l'autonomie
- Solution sur mesure

## Conférencier Digisystem

La Gamme Digisystem est adaptée à de nombreuses situations professionnelles, notamment lors de réunions, conversations téléphoniques, formations, conférences...



### UTILISATION

La Gamme Digisystem repose sur un traitement et une transmission numérique du son, valorisant la voix et atténuant les bruits de fond environnants. La Gamme Digisystem s'adapte à toutes les personnes malentendantes grâce à différents accessoires (collier magnétique, casque ou écouteurs).

### L'AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL

L'aménagement du poste de travail fait partie des aspects inhérents à l'intégration ou au maintien dans l'emploi d'un salarié handicapé.

SurdiciTé intervient auprès des personnes sourdes ou malentendantes pour étudier, conseiller et aménager leurs situations de travail au moyen d'aides techniques, humaines et/ou organisationnelles.

SurdiciTé accompagne également les entreprises dans leurs démarches de sensibilisation et de formation au handicap auditif.

# SITUATIONS




TELEPHONE FIXE FILAIRE

La Gamme Digisystem aide à la compréhension des échanges téléphonique grâce à un système d'amplification.

Exemple de situation :

Le téléphone est branché à un amplificateur téléphonique, celui-ci transmet les appels au récepteur porté par la personne malentendante.



REUNIONS

Grâce à la Gamme Digisystem, il est possible aux personnes malentendantes de participer activement aux réunions et d'entendre clairement les échanges.

Exemple de situation :

La personne malentendante est équipée d'un récepteur. Les voix sont captées par l'émetteur collectif installé au centre de la table.



FORMATIONS

La Gamme Digisystem permet aux personnes malentendantes de bénéficier des formations. La personne malentendante entend parfaitement la voix du formateur.

Exemple de situation :

La personne malentendante est équipée d'un récepteur, le formateur porte un microphone : l'émetteur. Le microphone transmet la voix du formateur directement au récepteur.



TELEPHONE PORTABLE

Dans les déplacements professionnels, la Gamme Digisystem facilite les conversations sur téléphone mobile pour les personnes malentendantes, grâce à son système d'amplification.

Exemple de situation :

La personne malentendante est équipée d'un récepteur et d'un émetteur apparié au téléphone portable via Bluetooth. L'émetteur transmet la communication directement au récepteur.



VISITES DE SITE

La Gamme Digisystem permet aux personnes malentendantes de percevoir clairement la voix de l'orateur lors de la visite d'un site industriels par exemple.

Exemple de situation :

La personne malentendante est équipée d'un récepteur et le guide porte un microphone, l'émetteur. Le microphone transmet la voix de l'orateur vers le récepteur, permettant une parfaite compréhension de ce qui est dit, même dans les environnements bruyants.

**POUR TOUTES LES SITUATIONS IL FAUT COMBINER AU MOINS UN EMETTEUR AVEC AU MOINS UN RECEPTEUR**

## EMETTEURS

### DIGISYSTEM DM 10

Le DM10 est un microphone directionnel. Il possède une option « Presser pour parler ». Cette fonction est idéale lorsque plusieurs intervenants prennent la parole.



### DIGISYSTEM DM 80

Le DM80 est un DM10 équipé de la fonction Bluetooth. Connecté à un téléphone mobile Bluetooth, il permet de suivre une conversation téléphonique.

### DIGISYSTEM DC 10

Le DC10 est un microphone pouvant capter la voix d'une ou plusieurs personnes. Différents modes de microphones sont disponibles afin d'adapter l'écoute au nombre d'intervenants.

### DIGISYSTEM DC 20

Le DC20 est un DC 10 pouvant être connecté à un téléphone fixe par l'intermédiaire du Telelink. Il possède également une fonction Bluetooth, permettant de le connecter aux téléphones portables Bluetooth.

### DIGISYSTEM DM 20

Le DM20 est un DM10 avec un récepteur intégré. Le son provenant d'un autre émetteur de la Gamme Digisystem peut être mixé avec le son de celui-ci et transmis au récepteur final.

### DIGISYSTEM DM 30

Le DM30 regroupe les fonctions d'un DM20 et d'un DH10, permettant d'écouter et de parler avec le même élément.



Le DM 05 est un microphone miniature possédant les mêmes caractéristiques que le DM10.

### MINI MICRO- PHONE DM 05

## RECEPTEURS



### DIGISYSTEM DH 10

Relié à un collier magnétique, à un casque ou à des écouteurs, le DH10 permet à une personne malentendante de percevoir et comprendre clairement les sons transmis par les émetteurs, en réglant selon ses besoins le volume de réception.



### DIGISYSTEM DE 10

Le DE10 est une oreillette qui peut être le complément d'un appareil auditif intra auriculaire ou être un amplificateur pour une personne non appareillée. Son design convient parfaitement à une utilisation discrète. Il reçoit et amplifie selon ses besoins les sons transmis par les émetteurs.

## LES ACCESSOIRES

### TELELINK



Connecté à un téléphone filaire le TELELINK combiné à un émetteur DC20, transmet les communication

### COLLIER MAGNETIQUE



Un collier magnétique pour les personnes possédant la position T sur leurs appareils auditifs.

### ECOUTEURS



Des écouteurs ergonomiques pour une écoute optimale en toute discrétion.

### CASQUE



Un casque léger qui procure une écoute confortable aux personnes non appareillées.