



- Conforme au label Tourisme et Handicap
- Pour tous les malentendants
- Pour les espaces d'accueil
- Facile à installer et à utiliser
- Mobile

Accueil LA 90 Set

Le LA 90 Set rend accessibles les comptoirs d'accueil aux personnes malentendantes, appareillées ou non. Il permet de respecter la confidentialité des informations échangées ainsi que d'améliorer la compréhension orale.



UTILISATION

Placé entre l'agent d'accueil et le visiteur, le LA 90 Set assure une transmission sans fil de la voix directement vers l'appareil auditif positionné sur T. Les personnes malentendantes non équipées d'appareils de correction auditive munis de la position T, se saisissent du combiné positionné sur le boîtier LA 90 Set.

L'ACCESSIBILITE DES ERP

Surdicité s'engage en faveur de l'accessibilité des établissements recevant du public, afin que chacun puisse avoir la même qualité d'accueil, d'information...

Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle, qu'elle soit malentendante ou non.

En outre, Surdicité communique sur votre démarche d'accessibilité par l'intermédiaire du site internet www.surdicite.fr, de la page facebook, et de bulletins d'informations mensuels.

LE LA 90 SET

Le LA 90 Set se compose d'un boîtier dans lequel un amplificateur de boucle magnétique est intégré. Livré avec un microphone de table relié filairement au boîtier et ne nécessitant pas de pile. Un combiné sur le boîtier permet aux personnes malentendantes non appareillées de bénéficier d'une amplification du son lors de l'échange.

La signalétique intégrée rend visible l'accessibilité de l'espace en faveur des personnes malentendantes.



Caractéristiques techniques :

- Taille : 200 X 185 X 70 mm
- Poids : 635 grammes
- Autonomie : 6 heures
- Sensibilité du microphone interne : 60+/-3dB
- Alimentation : secteur et accu 12 V NIMH intégré
- Transmission sans fil de la voix vers l'appareil auditif

CONTENU DE LA LIVRAISON

La livraison contient les éléments suivants :

- Mode d'emploi
- Pictogrammes autocollants
- Conseils d'installation et d'utilisation illustrés
- LA 90 Set

