



- Conforme au label Tourisme et Handicap
- Pour tous les malentendants
- Pour les espaces d'accueil
- Facile à installer et à utiliser
- Mobile

Accueil LA 90

Le LA 90 rend accessibles les comptoirs d'accueil aux personnes malentendantes, appareillées ou non. Il permet ainsi de respecter la confidentialité des informations échangées ainsi que d'améliorer la compréhension orale.



UTILISATION

Placé entre l'agent d'accueil et le visiteur, le LA 90 assure une transmission sans fil de la voix directement vers l'appareil auditif positionné sur T. Les personnes malentendantes non équipées d'appareils de correction auditive munis de la position T, portent un casque récepteur LPU-1.

L'ACCESSIBILITE DES ERP

SurdiciTé s'engage en faveur de l'accessibilité des établissements recevant du public, afin que chacun puisse avoir la même qualité d'accueil, d'information...

Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle, qu'elle soit malentendante ou non.

En outre, Surdicité communique sur votre démarche d'accessibilité par l'intermédiaire du site internet www.surdicite.fr, de notre page facebook et de bulletins d'informations mensuels.

LE LA 90

Le LA 90 Se compose d'un boîtier dans lequel un amplificateur de boucle magnétique est intégré. Livré avec un micro-cravate, le bandeau de couleur est fourni en 3 coloris : bleu, jaune et bordeaux.

La signalétique intégrée rend visible l'accessibilité de l'espace en faveur des personnes malentendantes.



Caractéristiques techniques :

- Taille : 200 X 185 X 70 mm
- Poids : 635 grammes
- Autonomie : 6 heures
- Sensibilité du microphone interne : 60+/-3dB
- Alimentation : secteur et accu 12 V NIMH intégré
- Transmission sans fil de la voix vers l'appareil auditif

ACCESSOIRE

Permettant aux personnes malentendantes non appareillées ou non équipées d'une position T sur leurs appareils de correction auditive, de bénéficier de l'installation du LA 90, le casque LPU1 est confortable et léger.

Il s'allume directement lors de sa mise en place. Le réglage du volume s'effectue grâce à une molette positionnée sur le casque.



Caractéristiques techniques :

- Poids : 55 grammes
- Autonomie : 6 heures
- Temps de chargement : 14 heures
- Alimentation : secteur et accu

CASQUE RECEPTEUR LPU-1

CONTENU DE LA LIVRAISON

La livraison contient les éléments suivants :

- Mode d'emploi
- Pictogrammes autocollants
- Conseils d'installation et d'utilisation illustrés
- LA 90

En option les accessoires suivants :

- Casque LPU-1
- 24 paires de protection en silicone pour écouteurs du LPU-1
- Socle de chargement pour LPU-1

