


-  Conforme au label Tourisme et Handicap
-  Facile à installer et à utiliser
-  Pour les espaces d'accueil
-  Mobile
-  Pour tous les malentendants



Accueil LoopHear

Le LoopHear rend accessibles les espaces d'accueil et points informations aux personnes malentendantes, appareillées ou non. Il permet de respecter la confidentialité des informations échangées et d'améliorer la compréhension orale.



UTILISATION

Placé entre l'agent d'accueil et le visiteur, le LoopHear assure une transmission sans fil de la voix directement vers l'appareil auditif positionné sur T. Les personnes malentendantes non équipées d'appareils de correction auditive munis de la position T portent un casque d'écoute connecté filairement au LoopHear.

L'ACCESSIBILITE DES ERP

SurdiciTé s'engage en faveur de l'accessibilité des établissements recevant du public déficient auditif. Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle sourde ou malentendante. En outre, Surdicité communique sur votre démarche d'accessibilité par l'intermédiaire du site internet www.surdicite.fr et de bulletins d'informations mensuels.

LE LOOPHEAR



Le LoopHear est un boîtier contenant un microphone intégré, un amplificateur de boucle à induction magnétique, un casque filaire et une batterie. Fonctionnant sur secteur, il dispose d'une autonomie de 8 heures.

La signalétique intégrée rend visible l'accessibilité de l'espace en faveur des personnes malentendantes.

ACCESSOIRE

Livré avec un microphone cravatte filaire et avec un casque filaire, le LoopHear rend accessible pour tous, sans accessoire complémentaire, l'espace équipé.

Solution mobile, il se déplace très facilement, et peut également être fixé sur l'espace d'accueil de manière plus ou figée.



CONTENU DE LA LIVRAISON

La livraison contient les éléments suivants :

- amplificateur LoopHear
- chargeur LoopHear
- pictogrammes autocollants
- conseils d'installation et d'utilisation illustrés
- mode d'emploi

Egalement compris :

- 1 microphone cravatte filaire
- 1 casque d'écoute filaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LOOPHEAR



Taille : 250 x 220 x 70 mm

Poids : 710 grammes

Autonomie : 8 heures

Alimentation : secteur et accus 9 V



- Transmission **sans fil** de la voix vers l'appareil auditif
- Rend l'espace accessible à tous
- Matériel garanti 1 an