

- 🔊 Pour tous les malentendants
- 🔊 Aucune installation, simple d'utilisation
- 🔊 Technologie FM
- 🔊 Pour tous les sons
- 🔊 Mobile et discret



Gamme Selecta

La Gamme Selecta répond à une partie des difficultés rencontrées sur le lieu de travail alliant une grande simplicité d'utilisation à la mise en oeuvre des technologies les plus récentes. Il permet de répondre à diverses situations de l'environnement professionnel : téléphone fixe ou mobile, réunions, séminaires, formations...



UTILISATION

La Gamme Selecta répond à des situations pouvant être rencontrées sur le lieu de travail. Certaines de ces situations sont illustrées au dos. Il convient à toutes les personnes malentendantes qui, selon leurs besoins et préférences, s'équipent d'un collier magnétique, d'un casque ou d'écouteurs.

L'AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL

L'aménagement du poste de travail fait partie des aspects inhérents à l'intégration ou au maintien dans l'emploi d'un salarié handicapé.

SurdiciTé intervient auprès des personnes sourdes ou malentendantes pour étudier, conseiller et aménager leurs situations de travail au moyen d'aides techniques, humaines et/ou organisationnelles. SurdiciTé accompagne également les entreprises dans leurs démarches de sensibilisation et de formation au handicap auditif.



TELEPHONE FIXE FILAIRE

S'il est parfois difficile de suivre une conversation téléphonique dans un milieu bruyant, la Gamme Selecta peut aider à l'amélioration de la compréhension.

Exemple de situation :

Le téléphone est relié à l'ensemble Telelink / Comfort Conference qui transmet les appels à un récepteur porté par la personne malentendante. Il n'est plus nécessaire de tenir le combiné pour parler.

REUNIONS

La Gamme Selecta offre la possibilité de participer activement aux réunions.

Exemple de situation :

L'orateur porte un émetteur T10 Z qui capte sa voix et la transmet à un ensemble CC Mixer / Comfort Conference émetteur. Equipée d'un récepteur, la personne malentendante perçoit la voix de l'intervenant ainsi que les échanges autour de la table.



TELEPHONE PORTABLE

Lors des déplacements professionnels, la Gamme Selecta permet d'utiliser facilement son téléphone portable Bluetooth.

Exemple de situation :

Le téléphone est connecté à un émetteur T10 BTZ. Celui-ci transmet l'appel au récepteur.

FORMATIONS

La Gamme Selecta offre la possibilité aux personnes malentendantes d'accéder aux formations.

Exemple de situation :

Le formateur porte un émetteur T10 Z qui capte sa voix et la transmet au récepteur porté par la personne malentendante.



VISITES DE SITE

La Gamme Selecta permet aux personnes malentendantes de percevoir clairement la voix d'un orateur lors d'une visite.

Exemple de situation :

La personne malentendante est équipée d'un récepteur et l'orateur porte un émetteur T10 Z. Le microphone transmet la voix de l'orateur au récepteur sur une distance de 25 mètres.

LES PRODUITS

POUR TOUTES LES SITUATIONS IL FAUT COMBINER AU MOINS UN EMETTEUR AVEC AU MOINS UN RECEPTEUR AUXQUELS ON PEUT COMBINER DES ACCESSOIRES

EMETTEURS



SELECTA T10 Z

Le T10 Z est un émetteur équipé d'un microphone avec deux réglages de la directionnalité. Relié à une source audio ou porté par une personne, il transmet les sons captés au(x) récepteur(s) situé(s) dans un rayon de 25 mètres.



COMFORT CONFERENCE

Le Comfort Conference est un émetteur qui amplifie la parole tout en réduisant les bruits parasites. Il peut se combiner avec le CC Mixer ou le Télélinc.

SELECTA T10 BTZ

Le T10 BTZ est un émetteur T10 Z avec une fonction Bluetooth intégrée : il se connecte aux téléphones portables ayant le Bluetooth et permet d'amplifier les communications téléphoniques.



SELECTA T10 MIX

Le T10 Mix est un T10 Z offrant la possibilité d'utiliser simultanément deux émetteurs de la gamme Selecta, dont le T10 Mix.

SELECTA T10 BTDZ

Le T10 BTDZ est un T10 BTZ possédant la fonction supplémentaire "DECT". Cette fonction permet de connecter le T10 BTDZ aux téléphones sans fil fixes DECT pour amplifier les communications.



SELECTA T10 MOM

Le T10 Mom est un T10 Z équipé d'un bouton de "prise de parole". Son utilisation permet d'utiliser autant de T10 mom que souhaités.

RECEPTEURS



SELECTA R20

Le R20 est un récepteur FM, porté par la personne malentendante. Il peut être connecté à des écouteurs, un casque ou un collier magnétique. Grâce au réglage du volume, il offre un confort d'écoute spécialement adapté aux besoins de la personne malentendante.



SELECTA R20M

Le R20M est un récepteur R20 intégrant un microphone, ce qui permet d'amplifier les sons à sa proximité. Il évite d'isoler la personne malentendante de son environnement direct tout en lui permettant de comprendre facilement les sons captés et transmis par les émetteurs.

ACCESSOIRES



CC MIXER

Le CC Mixer permet d'utiliser deux émetteurs simultanément.



TELELINK

Le Télélinc se raccorde au téléphone fixe filaire et s'utilise avec le Comfort Conference. Il permet d'amplifier les conversations téléphoniques.



CASQUE

Un casque confortable et léger qui procure une très bonne qualité d'écoute aux personnes non appareillées, ou portant des intras.



ECOUTEURS

Des écouteurs ergonomiques pour une écoute en toute discrétion.



COLLIER MAGNETIQUE

Un collier magnétique pour les personnes possédant la position T sur leurs appareils auditifs.

Tous les émetteurs peuvent se connecter à diverses sources audio et transmettent les sons captés vers les récepteurs situés dans un rayon d'environ 25 mètres.

EMETTEURS

SELECTATIOZ

Taille : 85x25x35 mm
Poids : 45 g
Autonomie : 8 à 12 heures
Temps de charge : 14 heures
Alimentation : pile alcaline ou NiMH (AAA/LR03)

COMFORT CONFERENCE

Taille : 30x65x115 mm
Poids : 245 g
Autonomie : 12 heures
Temps de charge : 4 heures
Alimentation : batterie spécifique

SELECTATIOBTZ

Taille : 85x25x35 mm
Poids : 50 g
Autonomie : 3 à 4 heures
Temps de charge : 14 heures
Alimentation : pile alcaline ou NiMH (AAA/LR03)

SELECTATIO MIX

Taille : 85x25x35 mm
Poids : 45 g
Autonomie : 8 à 12 heures
Temps de charge : 14 heures
Alimentation : pile alcaline ou NiMH (AAA/LR03)

SELECTATIO BTDZ

Taille : 85x25x35 mm
Poids : 50 g
Autonomie : 8 à 11 heures
Temps de charge : 14 heures
Alimentation : pile alcaline ou NiMH (AAA/LR03)

SELECTATIO MOM

Taille : 85x25x35 mm
Poids : 45 g
Autonomie : 8 à 12 heures
Temps de charge : 14 heures
Alimentation : pile alcaline ou NiMH (AAA/LR03)

RECEPTEURS

SELECTAR20

Taille : 85x25x35 mm
Poids : 45 g
Autonomie : 8 heures
Temps de charge : 14 heures
Alimentation : pile alcaline ou NiMH (AAA/LR03)

SELECTAR20M

Taille : 85x30x35 mm
Poids : 45 g
Autonomie : 8 heures
Temps de charge : 14 heures
Alimentation : pile alcaline ou NiMH (AAA/LR03)

ACCESSOIRES

TELELINK

Taille : 110x60x30 mm
Poids : 235 g
Temps de charge : aucun
Alimentation : sur secteur

CC MIXER

Taille : 65x60x30 mm
Poids : 45 g
Temps de charge : aucun
Alimentation : sur le Comfort Conference